

GO2

SIMPLICIDAD Y FIABILIDAD

GO2 es la mejor elección para combinar simplicidad y fiabilidad. Su diseño envolvente moderno garantiza una protección total, añadiendo un toque de estilo que los trabajadores disfrutarán usando. Con nuestro tratamiento PLATINUM Lite antirayaduras y antivaho, la visión se mantiene clara en la mayoría de las condiciones. Fabricada con una montura ligera de policarbonato, GO2 ofrece calidad y estilo, haciendo la protección accesible sin compromisos.

👁️ 1.023 G

- + **CLARIDAD ÓPTIMA CON EL TRATAMIENTO PLATINUM LITE: ANTIVAHÓ Y ANTIRAYADURAS**
- + **MONTURA ENVOLVENTE PARA MÁXIMA PROTECCIÓN**
- + **MONTURA DE POLICARBONATO LIGERA Y BIEN EQUILIBRADA**
- + **SISTEMA DE BISAGRA «STOP-IN» (EVITA QUE LAS PATILLAS TOQUEN LAS LENTES)**

bolle 
SAFETY



TECNOLOGÍAS

CSP
PLATINUM LITE

VERSIONES



GOTWON10E



GOTWON20E

G 0 2						
USE	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS	NORMAS
h	INCOLORO	GOTWON10E	UL1.2 CT 1 C	16321 CT 1-M C	PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1
*	AHUMADO	GOTWON20E	GL3 CT 1 C	16321 CT 1-M C	PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS C SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO		
UNIDAD: Tamaño: 11.6 x 4.72 x 2.36 in.	CAJA INTERNA: Tamaño: 0.9 x 0.6 x 0.3 ft. Peso: 1.13 lb.	CARTÓN: Tamaño: 1.9 x 1.25 x 0.98 ft. Peso: 15.23 lb.
3660740027049	3660740127046 -10 pcs	3660740227043 -120 pcs
3660740027056	3660740127053 -10 pcs	3660740227050 -120 pcs
CÓDIGO ADUANERO : 9004900010		

CARACTERÍSTICAS GENERALES			
LENTE	POLICARBONATO - 2.3 MM	ESPUMA	-
CURVA	9 - MUY CURVADA	CINTA	-
MONTURA	POLICARBONATO - SIN MARCO	OPCIONES	-



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.